

Garant GRIDLINE

**Nagyméretű / nagyteherbírású szekrény lemezes tolóajtóval, Magasság: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	942745 1000
GTIN	4062406072681
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 60×28G. Hozzávaló fiókok: 26×20G (kérjük, külön rendelje meg). Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene markolattal zárhatók.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine nagyméretű és nagy teherírású szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 942530 – 942610 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

**Nagyteherbírású szekrényként csak a 942610 sz. nagy teherbírású polclappal használható.**

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Szélesség G-ben	60
Mélység	700 mm
Szekrény előlap	lemezes tolóajtóval
Szélesség	1500 mm
Fogantyú pozícionálása	Felül

Hasznos magasság	863 mm
Súly	119 kg
Magasság	1000 mm
Szekrény felépítése	Alapszekrény
ComfortClose	nem
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Mélység G-ben	28
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1600
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Nagyméretű szekrény

## Tartozék

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 200 mm	942580 200
Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 300 mm	942580 300
Polc tartókkal 100 kg Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 30	942530 30
Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 150 mm	942580 150
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 60G Szekrény magasságához 1000/1250 mm	940514 1000/1250
	942580 100

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású  
szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 100  
mm

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású  
szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm

942580 75

Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21

914227 GP21

Ferde polclapeForm Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 30

942550 30

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású  
szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 125  
mm

942580 125