

Garant GRIDLINE

Nagyméretű / nagyteherbírású szekrény lemezes tolóajtóval, Magasság: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	942765 1000
GTIN	4062406072728
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 80×28G. Hozzávaló fiókok: 36×20G (kérjük, külön rendelje meg). Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine nagyméretű és nagy teherirású szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 942530 – 942610 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

Nagyteherbírású szekrényként csak a 942610 sz. nagy teherbírású polclappal használható. TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Fogantyú pozícionálása	Felül
Mélység G-ben	28
Szélesség G-ben	80
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Magasság	1000 mm
Szélesség	2000 mm

Szekrény előlap	lemezes tolóajtóval
Mélység	700 mm
Hasznos magasság	863 mm
Súly	138 kg
ComfortClose	nem
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1600
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Nagyméretű szekrény

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm	942583 100
Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm	942583 75
Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 300 mm	942583 300
Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm	942583 125
Polc tartókkal 100 kg Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 40	942530 40
	942583 200

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 200
mm

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 150
mm

942583 150

Ferde polclapeForm Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 40

942550 40

Extended világítás készlet GridLine
szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 80G
Szekrény magasság 1000/1250 mm

940515 1000/1250