

Garant GRIDLINE

**Nagyméretű / nagyteherbírású szekrény ablakos tolóajtóval, Magasság: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	942747 2000
GTIN	4062406072711
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 60×28G. Hozzávaló fiókok: 26×20G (kérjük, külön rendelje meg). Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene markolattal zárhatók.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine nagyméretű és nagy teherírású szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 942530 – 942610 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

**Nagyteherbírású szekrényként csak a 942610 sz. nagy teherbírású polclappal használható.** TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Szekrény felépítése	Alapszekrény
Szélesség	1500 mm
Súly	198 kg

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Mélység G-ben	28
Szélesség G-ben	60
Mélység	700 mm
ComfortClose	nem
Fogantyú pozícionálása	Középen
Hasznos magasság	1863 mm
Szekrény előlap	ablakos tolóajtóval
Magasság	2000 mm
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1600
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Nagyméretű szekrény

## Tartozék

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 300 mm	942580 300
Polc tartókkal 100 kg Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 30	942530 30
Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 150 mm	942580 150
Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 125 mm	942580 125
	942580 100

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású  
szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 100  
mm

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású  
szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 200  
mm

942580 200

Ferde polclapeForm Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 30

942550 30

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású  
szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm

942580 75

Extended világítás készlet GridLine  
szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 60G  
Szekrény magasságához 2000 mm

940514 2000

Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21

914227 GP21