

Garant GRIDLINE

Nagyméretű / nagyteherbírású szekrény ablakos tolóajtóval, Magasság: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	942767 1000
GTIN	4062406072742
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 80×28G. Hozzávaló fiókok: 36×20G (kérjük, külön rendelje meg). Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzárás 2K-Haptoprene markolattal zárhatók.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine nagyméretű és nagy teherírású szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 942530 – 942610 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

Nagyteherbírású szekrényként csak a 942610 sz. nagy teherbírású polclappal használható. TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Mélység	700 mm
Szekrény előlap	ablakos tolóajtóval
Szélesség G-ben	80
Mélység G-ben	28
Fogantyú pozícionálása	Felül
Szélesség	2000 mm

Hasznos magasság	863 mm
Magasság	1000 mm
ComfortClose	nem
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Súly	138 kg
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1600
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Nagyméretű szekrény

Tartozék

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm	942583 100
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 80G Szekrénymagasság 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm	942583 125
Polc tartókkal 100 kg Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 40	942530 40
Ferde polclape Form Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 40	942550 40
Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 40G Fiók előlap magasság 300 mm	942583 300
	942583 150

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhezszélesség 40G Fiók előlap magasság 150
mm

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhezszélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm

942583 75

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhezszélesség 40G Fiók előlap magasság 200
mm

942583 200

Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21

914227 GP21