

Garant GRIDLINE

Nagy teherbírású szekrény lemezes tolóajtóval, Magasság: 1000 mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	942845 1000
GTIN	4062406072841
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 60×28G. Hozzávaló fiókok: 26×20G (kérjük, külön rendelje meg).

Megerősített oldalfalak 200 kg teherbírású erősített kivitelű polclapok rögzítéséhez 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szekrények megerősített aljrésszel, szintező lábazat nélkül.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Polclapokat GridLine nagy teherbírású szekrényekhez lásd a 942610 számnál.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 1000 mm

Szélesség: 1500 mm

Mélység: 700 mm

Szélesség G-ben: 60

Mélység G-ben: 28

Hasznos magasság: 845 mm

Műszaki leírás

Magasság	1000 mm
Szélesség G-ben	60

Szélesség	1500 mm
Mélység G-ben	28
Mélység	700 mm
Hasznos magasság	845 mm
Súly	119 kg
Anyagvastagság	1 mm
Szekrényház belső teherbírása	1600
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Nagyteherbírású szekrény, üres

Tartozék

Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 60G Szekrénymagassághoz 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Nagyteherbírású polc Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	942610 30
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21
Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm	942580 75
Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 300 mm	942580 300
Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 200 mm	942580 200
Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 150 mm	942580 150

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 125
mm

942580 125

Fiók tolóajtós nagyméretű / nagy teherbírású
szekrényekhez szélesség 30G Fiók előlap magasság 100
mm

942580 100