

Garant GRIDLINE

Nagy teherbírású szekrény ablakos tolóajtóval, Magasság: 1000 mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	942867 1000
GTIN	4062406072902
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 80×28G. Hozzávaló fiókok: 36×20G (kérjük, külön rendelje meg).

Megerősített oldalfalak 200 kg teherbírású erősített kivitelű polclapok rögzítéséhez 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szekrények megerősített aljrésszel, szintező lábazat nélkül.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Polclapokat GridLine nagy teherbírású szekrényekhez lásd a 942610 számnál.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 1000 mm

Szélesség: 2000 mm

Mélység: 700 mm

Szélesség G-ben: 80

Mélység G-ben: 28

Hasznos magasság: 845 mm

Műszaki leírás

Magasság	1000 mm
Mélység G-ben	28
Szélesség G-ben	80

Hasznos magasság	845 mm
Szélesség	2000 mm
Súly	138 kg
Mélység	700 mm
Anyagvastagság	1 mm
Szekrényház belső teherbírása	1600
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Nagyteherbírású szekrény, üres

Tartozék

Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez tolóajtókkal, szélesség 80G Szekrénymagasság 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Nagyteherbírású polc Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	942610 40
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21