

Garant**Öltözőszekrény forgóreteszes zárral, Rekeszek száma: 3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	949012 3
GTIN	4062406073060
Árucikk kategória	91G

Leírás**Kivitel:**

Lábak 2 mm vastag alumínium lemezből. Hátfalak szellőztetőrésekkel, ajtók törölközőtartóval és névtáblával. Az ajtózsánér néhány mozdulattal áthelyezhető jobbról bal oldalra.

Forgóreteszes zárral, lakattal zárható (külön rendelésre).

Belső felszereltség 1–1 polccal (teherbírás 40 kg).

Ruhaakasztó rúddal és részlegenként 3 akasztóval.

Szabvány:**DIN 4547****Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Opcionálisan lábazattal. Forduljon hozzánk!

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Magasság	1850 mm
Szabvány	DIN 4547

Névtábla	igen
Lakathoz	igen
Váz kivitele	Alumínium talpak
Ruhaakasztó rudak száma	1
Hátfal szellőzőnyílások	igen
Ajtó szellőzőnyílások	nem
Kalaptartónkénti hasznos magasság	370 mm
Ferde tető	nem
Rekeszenkénti hasznos mélység	472 mm
Integrál sisakhoz	igen
Szélesség	1200 mm
Mélység	520 mm
Ruhás rekeszenkénti hasznos magasság	1188 mm
Szekrény előlap	Tömör lemez szárnyas ajtó
Egyedi színben szállítható	igen
Zár kivitele	Forgóretesz zár
Súly	102 kg
Fix polclapok száma	1
Rekeszenkénti hasznos szélesség	342 mm
Max. tengely Ø-jű lakathoz	6 mm
Rekeszek száma	3
Anyagvastagság	0,9 mm
Ajtónyitás szöge	225 fok
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Öltözőszekrény

Tartozék

Lábazat takaró, első Típus 1200	958737 1200
Precíziós hengerzárkivehető betéttel, egyedi kulcs Ház Ø 45 mm	085814 45
Precíziós hengerzárkivehető betét nélkül Ház Ø 45 mm	085816 45
Precíziós hengerzár magas kengyellelegyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085875 40
Forgóreteszés zár Típus R	914190 R
Lábazat oldalsó Típus 520	958738 520
Precíziós hengerzárkivehető betéttel, megosztott kulcs Ház Ø 45 mm	085812 45