

Garant**Öltözőszekrény forgóreteszes zárral, Rekeszek száma: 2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	949012 2
GTIN	4062406073053
Árucikk kategória	91G

Leírás**Kivitel:**

Lábak 2 mm vastag alumínium lemezből. Hátfalak szellőztetőrésekkel, ajtók törölközőtartóval és névtáblával. Az ajtózsánér néhány mozdulattal áthelyezhető jobbról bal oldalra.

Forgóreteszes zárral, lakattal zárható (külön rendelésre).

Belső felszereltség 1–1 polccal (teherbírás 40 kg).

Ruhaakasztó rúddal és részlegenként 3 akasztóval.

Szabvány:

DIN 4547

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Opcionálisan lábazattal. Forduljon hozzánk!

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Rekeszenkénti hasznos mélység	472 mm
Rekeszek száma	2

Fix polclapok száma	1
Súly	68 kg
Mélység	520 mm
Rekeszenkénti hasznos szélesség	342 mm
Hátfal szellőzőnyílások	igen
Max. tengely Ø-jú lakathoz	6 mm
Lakathoz	igen
Váz kivitele	Alumínium talpak
Zár kivitele	Forgóreteszés zár
Szélesség	800 mm
Magasság	1850 mm
Egyedi színben szállítható	igen
Szekrény előlap	Tömör lemez szárnyas ajtó
Ruhaakasztó rudak száma	1
Ferde tető	nem
Ruhás rekeszenkénti hasznos magasság	1188 mm
Ajtó szellőzőnyílások	nem
Névtábla	igen
Kalaptartónkénti hasznos magasság	370 mm
Szabvány	DIN 4547
Integrál sisakhoz	igen
Anyagvastagság	0,9 mm
Ajtónyitás szöge	225 fok
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Öltözőszekrény

Tartozék

Lábazat oldalsó Típus 520	958738 520
Forgóreteszés zár Típus R	914190 R
Precíziós hengerzárkivehető betét nélkül Ház Ø 45 mm	085816 45
Precíziós hengerzárkivehető betéttel, egyedi kulcs Ház Ø 45 mm	085814 45
Precíziós hengerzárkivehető betéttel, megosztott kulcs Ház Ø 45 mm	085812 45
Lábazat takaró, első Típus 800	958737 800
Precíziós hengerzár magas kengyellegyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085875 40