

Garant**Öltözőszekrény forgóreteszes zárral, Rekeszek száma: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	949015 4
GTIN	4062406073091
Árucikk kategória	91G

Leírás**Kivitel:**

Lábak 2 mm vastag alumínium lemezből. Hátfalak szellőztetőrésekkel, ajtók törölközőtartóval és névtáblával. Az ajtózsánér néhány mozdulattal áthelyezhető jobbról bal oldalra. Forgóreteszes zárral, lakattal zárható (külön rendelésre). Ruhaakasztó rúddal és részlegenként 3 akasztóval.

Szabvány:**DIN 4547****Szín:**Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.****Figyelem:**

Opcionálisan lábazattal. Forduljon hozzánk!

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Szekrény előlap	Tömör lemez szárnyas ajtó
Egyedi színben szállítható	igen

Szabvány	DIN 4547
Váz kivitele	Alumínium talpak
Súly	68 kg
Integrál sisakhoz	igen
Rekeszek száma	4
Max. tengely Ø-jű lakathoz	6 mm
Ferde tető	nem
Ajtó szellőzőnyílások	nem
Névtábla	igen
Rekeszenkénti hasznos mélység	472 mm
Mélység	520 mm
Szélesség	800 mm
Ruhaakasztó rudak száma	1
Rekeszenkénti hasznos magasság	780 mm
Hátfal szellőzőnyílások	igen
Rekeszenkénti hasznos szélesség	342 mm
Magasság	1850 mm
Lakathoz	igen
Zár kivitele	Forgóreteszés zár
Anyagvastagság	0,9 mm
Ajtónyitás szöge	225 fok
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Öltözőszekrény

Tartozék

Precíziós hengerzárkivehető betéttel, egyedi kulcs Ház Ø 45 mm

085814 45

Precíziós hengerzárkivehető betéttel, megosztott kulcs Ház Ø 45 mm	085812 45
Precíziós hengerzár magas kengyellegyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085875 40
Lábazat oldalsó Típus 520	958738 520
Lábazat takaró, első Típus 800	958737 800
Precíziós hengerzárkivehető betét nélkül Ház Ø 45 mm	085816 45
Forgóretesz zár Típus R	914190 R