

**Garant****Öltözőszekrény forgóreteszes zárral, Rekeszek száma: 6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	949015 6
GTIN	4062406073107
Árucikk kategória	91G

**Leírás****Kivitel:**

Lábak 2 mm vastag alumínium lemezből. Hátfalak szellőztetőrésekkel, ajtók törölközőtartóval és névtáblával. Az ajtózsánér néhány mozdulattal áthelyezhető jobbról bal oldalra. Forgóreteszes zárral, lakattal zárható (külön rendelésre).  
Ruhaakasztó rúddal és részlegenként 3 akasztóval.

**Szabvány:****DIN 4547****Szín:**Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.****Figyelem:**

Opcionálisan lábazattal. Forduljon hozzánk!

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Névtábla	igen
Súly	102 kg

Szabvány	DIN 4547
Egyedi színben szállítható	igen
Rekeszek száma	6
Váz kivitele	Alumínium talpak
Rekeszenkénti hasznos szélesség	342 mm
Mélység	520 mm
Zár kivitele	Forgóretesz zár
Ajtó szellőzőnyílások	nem
Magasság	1850 mm
Szélesség	1200 mm
Rekeszenkénti hasznos magasság	780 mm
Lakathoz	igen
Integrál sisakhoz	igen
Szekrény előlap	Tömör lemez szárnyas ajtó
Ruhaakasztó rudak száma	1
Rekeszenkénti hasznos mélység	472 mm
Max. tengely Ø-jú lakathoz	6 mm
Ferde tető	nem
Hátfal szellőzőnyílások	igen
Anyagvastagság	0,9 mm
Ajtónyitás szöge	225 fok
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Öltözőszekrény

## Tartozék

Precíziós hengerzárkivehető betéttel, megosztott kulcs Ház  
Ø 45 mm

085812 45

Forgóreteszés zár Típus R	914190 R
Precíziós hengerzárkivehető betét nélkül Ház Ø 45 mm	085816 45
Precíziós hengerzárkivehető betéttel, egyedi kulcs Ház Ø 45 mm	085814 45
Lábazat oldalsó Típus 520	958738 520
Lábazat takaró, első Típus 1200	958737 1200
Precíziós hengerzár magas kengyellegyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085875 40