

Garant**Öltözőszekrény forgóreteszes zárral, Rekeszek száma: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	949018 8
GTIN	4062406073138
Árucikk kategória	91G

Leírás**Kivitel:**

Lábak 2 mm vastag alumínium lemezből. Hátfalak szellőztetőrésekkel, ajtók törölközőtartóval és névtáblával. Az ajtózsánér néhány mozdulattal áthelyezhető jobbról bal oldalra. Forgóreteszes zárral, lakattal zárható (külön rendelésre).

Szabvány:**DIN 4547****Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Opcionálisan lábazattal. Forduljon hozzánk!

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Szabvány	DIN 4547
Max. tengely Ø-jű lakathoz	6 mm
Váz kivitele	Alumínium talpak

Magasság	1850 mm
Rekeszenkénti hasznos szélesség	342 mm
Szélesség	800 mm
Hátfal szellőzőnyílások	igen
Zár kivitele	Forgóreteszés zár
Névtábla	igen
Rekeszenkénti hasznos mélység	472 mm
Rekeszenkénti hasznos magasság	370 mm
Mélység	520 mm
Ferde tető	nem
Rekeszek száma	8
Súly	76 kg
Lakathoz	igen
Egyedi színben szállítható	igen
Szekrény előlap	Tömör lemez szárnyas ajtó
Anyagvastagság	0,9 mm
Ajtónyitás szöge	225 fok
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Rekeszes szekrény

Tartozék

Forgóreteszés zár Típus R	914190 R
Precíziós hengerzárkivehető betéttel, egyedi kulcs Ház Ø 45 mm	085814 45
Precíziós hengerzárkivehető betéttel, megosztott kulcs Ház Ø 45 mm	085812 45
Precíziós hengerzár magas kengyellelegyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085875 40

Lábazat takaró, első Típus 800	958737 800
Precíziós hengerzárkivehető betét nélkül Ház Ø 45 mm	085816 45
Lábazat oldalsó Típus 520	958738 520