

Garant**Öltözőszekrény forgóretesz zárral, Rekeszek száma: 12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	949018 12
GTIN	4062406073145
Árucikk kategória	91G

Leírás**Kivitel:**

Lábak 2 mm vastag alumínium lemezből. Hátfalak szellőztetőrésekkel, ajtók törölközőtartóval és névtáblával. Az ajtózsánér néhány mozdulattal áthelyezhető jobbról bal oldalra. Forgóretesz zárral, lakattal zárható (külön rendelésre).

Szabvány:**DIN 4547****Szín:**Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.****Figyelem:**

Opcionálisan lábazattal. Forduljon hozzánk!

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Súly	114 kg
Max. tengely Ø-jű lakathoz	6 mm
Egyedi színben szállítható	igen

Rekeszenkénti hasznos mélység	472 mm
Hátfal szellőzőnyílások	igen
Rekeszenkénti hasznos szélesség	342 mm
Magasság	1850 mm
Lakathoz	igen
Zár kivitele	Forgóretesz zár
Rekeszek száma	12
Mélység	520 mm
Váz kivitele	Alumínium talpak
Rekeszenkénti hasznos magasság	370 mm
Szélesség	1200 mm
Szekrény előlap	Tömör lemez szárnyas ajtó
Névtábla	igen
Szabvány	DIN 4547
Ferde tető	nem
Anyagvastagság	0,9 mm
Ajtónyitás szöge	225 fok
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Rekeszes szekrény

Tartozék

Precíziós hengerzárkivehető betéttel, megosztott kulcs Ház Ø 45 mm	085812 45
Lábazat takaró, első Típus 1200	958737 1200
Precíziós hengerzár magas kengyellegyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085875 40
Precíziós hengerzárkivehető betéttel, egyedi kulcs Ház Ø 45 mm	085814 45

Forgóreteszés zár Típus R	914190 R
Lábazat oldalsó Típus 520	958738 520
Precíziós hengerzárkivehető betét nélkül Ház Ø 45 mm	085816 45