

**Garant****Öltözőszekrény forgóretesz zárral, Rekeszek száma: 2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	949051 2
GTIN	4062406073176
Árucikk kategória	91G

**Leírás****Kivitel:**

Ajtók csillapító ütközőkkel. A ház **ferde tetővel** rendelkezik, műanyag lábak a fenéklemezben, **levegő lábazat takaró** az elülső oldalon. Egy polc rekeszenként 2-2 ruhaakasztóval. A különleges konstrukció a 300 mm rekeszszélesség ellenére is lehetővé teszi sisakok tárolását (szabadalmaztatott).

Forgóretesz zárral, 40-es méretig lakattal zárható (külön rendelésre).

**Szabvány:**

**DIN 4547**

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

- **A szekrények szállítása teljesen összeszerelve történik.**
- **Forgóretesz zárhoz való lakatokat lásd a katalógus 2., Kéziszerszámok és mérőeszközök kötetében a 085822–085890 sz., valamint DOM lakatokat a 085812; 085814 sz. alatt. 085816 sz. 45 méret.**
- **Zárberendezésekhez alkalmas.**

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Magasság hátul	2000 mm
Ferde tetős kalaptartónkénti hasznos mélység	420 - 480 mm
Lakathoz	igen
Kalaptartónkénti hasznos mélység	250 mm
Max. tengely Ø-jű lakathoz	6 mm
Ruhás rekeszenkénti hasznos magasság	1240 mm
Ruhás rekeszenkénti hasznos szélesség	240 mm
Polclap mélysége	250 mm
Kalaptartónkénti (Integrál sisak) hasznos szélesség	240 - 280 mm
Ferde tető	igen
Súly	49,8 kg
Hátfal szellőzőnyílások	nem
Névtábla	igen
Zár kivitele	Forgóreteszés zár
Magasság elől	1850 mm
Szélesség	600 mm
Polclap szélessége	295 mm
Szabvány	DIN 4547
Ruhás rekeszenkénti hasznos mélység	475 mm
Váz kivitele	Lábazat, takaróval
Ajtó szellőzőnyílások	nem
Levehető lábazat takaró	igen
Rekeszek száma	2
Ruhaakasztó rudak száma	1
Szekrény előlap	Tömör lemez szárnyas ajtó
Egyedi színben szállítható	igen
Mélység	500 mm
Fix, rövidített polclapok száma	1
Integrál sisakhoz	igen

Anyagvastagság	0,8 mm
Ajtónyitás szöge	225 fok
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Öltözőszekrény

## Tartozék

Forgóretesz zár Típus R	914190 R
Precíziós hengerzárkivehető betéttel, megosztott kulcs Ház Ø 45 mm	085812 45
Precíziós hengerzárkivehető betét nélkül Ház Ø 45 mm	085816 45
Precíziós hengerzárkivehető betéttel, egyedi kulcs Ház Ø 45 mm	085814 45
Precíziós hengerzár magas kengyellegegyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085875 40