

Garant**Öltözőszekrény forgóretesz zárral, Rekeszek száma: 3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	949051 3
GTIN	4062406073183
Árucikk kategória	91G

Leírás**Kivitel:**

Ajtók csillapító ütközőkkel. A ház **ferde tetővel** rendelkezik, műanyag lábak a fenéklemezben, **levegő lábazat takaró** az elülső oldalon. Egy polc rekeszenként 2-2 ruhaakasztóval. A különleges konstrukció a 300 mm rekeszszélesség ellenére is lehetővé teszi sisakok tárolását (szabadalmaztatott).

Forgóretesz zárral, 40-es méretig lakattal zárható (külön rendelésre).

Szabvány:

DIN 4547

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

- **A szekrények szállítása teljesen összeszerelve történik.**
- **Forgóretesz zárhoz való lakatokat lásd a katalógus 2., Kéziszerszámok és mérőeszközök kötetében a 085822–085890 sz., valamint DOM lakatokat a 085812; 085814 sz. alatt. 085816 sz. 45 méret.**
- **Zárberendezésekhez alkalmas.**

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Ruhás rekeszenkénti hasznos magasság	1240 mm
Kalaptartónkénti (Integrál sisak) hasznos szélesség	240 - 280 mm
Levehető lábazat takaró	igen
Magasság elől	1850 mm
Fix, rövidített polclapok száma	1
Zár kivitele	Forgóreteszés zár
Max. tengely Ø-jú lakathoz	6 mm
Hátfal szellőzőnyílások	nem
Ruhás rekeszenkénti hasznos szélesség	240 mm
Mélység	500 mm
Rekeszek száma	3
Ajtó szellőzőnyílások	nem
Szélesség	900 mm
Váz kivitele	Lábazat, takaróval
Magasság hátul	2000 mm
Ferde tetős kalaptartónkénti hasznos mélység	420 - 480 mm
Egyedi színben szállítható	igen
Polclap szélessége	295 mm
Kalaptartónkénti hasznos mélység	250 mm
Szabvány	DIN 4547
Szekrény előlap	Tömör lemez szárnyas ajtó
Integrál sisakhoz	igen
Ruhás rekeszenkénti hasznos mélység	475 mm
Névtábla	igen
Súly	69,3 kg
Polclap mélysége	250 mm
Ruhaakasztó rudak száma	1
Ferde tető	igen
Lakathoz	igen

Anyagvastagság	0,8 mm
Ajtónyitás szöge	225 fok
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Öltözőszekrény

Tartozék

Precíziós hengerzárkivehető betét nélkül Ház Ø 45 mm	085816 45
Precíziós hengerzár magas kengyellelegyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085875 40
Precíziós hengerzárkivehető betéttel, megosztott kulcs Ház Ø 45 mm	085812 45
Precíziós hengerzárkivehető betéttel, egyedi kulcs Ház Ø 45 mm	085814 45
Forgóretesz zár Típus R	914190 R