

Garant**Polcos szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	944003 1000
GTIN	4062406073381
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött polcos szekrény, 30×11G.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban lehetséges.

A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómankolattal zárhatók.

Elhelyezés:

Tárolódobozok száma: 12 × 963321 sz. SB6 méret; 12 × 963321 sz. SB5 méret; 12 × 963321 sz. SB4 méret

Tartalom:

Szekrény polclapokkal és nyitott tárolódobozokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

- Külön nyitott tárolódobozokat lásd a 963321 sz. alatt.
- Külön polclapokat lásd a 944061, 944065 sz. alatt.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Hasznos magasság	845 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémén)	80 kg
Súly	47 kg
Szélesség	750 mm
Magasság	1000 mm
Szekrény előlap	Tele lemez szárnyas ajtó
Polclapok száma	4
Mélység	275 mm
Mélység G-ben	11
Szélesség G-ben	30
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	500 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Lépcsős polclap polcos szekrényekhez, mélység 11G Szekrény szélesség G-ben 30	944065 30
Polclapok polcos szekrényekhez, mélység 11 G Szekrény szélesség G-ben 30	944061 30