

Garant**Kúpsüllyesztő készlet 150389 sz. kazettával 90°, AlTiCN, Süllyesztők száma: 7**

Rendelési adatok

Rendelés száma	150391 7
GTIN	4062406073374
Árucikk kategória	11M

Leírás

Kivitel:

Kúpsüllyesztő készletek **kazettában**. Szereléshez és műhelyben praktikus.

Felhasználás:

Precíziós kúpsüllyesztő **pontos, kerek 90°-os süllyesztések** rezgésmentes készítéséhez.

Tartalma:

1-1 db precíziós kúpsüllyesztő: 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25 méret

Figyelem:

Szállítás 150370 sz. **6-os méretű** kazettában.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Bevonat	AlTiCN
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS E
Függőleges élek osztása	egyenlőtlen

Szabvány	DIN 335 C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	53 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	40 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	35 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	55 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	18 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	13 m/min	S
GG(G)	feltételesen alkalmas	30 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	42 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

Tartozék

Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással 90° Külső Ø
Dc 10 mm

150389 10

Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással 90° Külső Ø
Dc 11,5 mm

150389 11,5

Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással90° Külső Ø
Dc 8 mm

150389 8

Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással90° Külső Ø
Dc 6 mm

150389 6

Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással90° Külső Ø
Dc 15 mm

150389 15

Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással90° Külső Ø
Dc 19 mm

150389 19

Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással90° Külső Ø
Dc 25 mm

150389 25