

Garant**Tárolószekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Átlátszó tárolódobozok száma: 45****Rendelési adatok**

Rendelés száma	944111 45
GTIN	4062406073428
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött tárolószekrény, 30×11G.

Átlátszó dobozok ABS műanyagból a pormentes tároláshoz. A tárolt eszközök a box megbillentésével vehető ki a dobozból. Szereléskor a dobozok kivehetők és egymásra helyezhetők.

A belső oldalon megerősített ajtók, melyek **hengerzáras** 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók.

Elhelyezés:

Átlátszó tárolódobozok száma (Sz×Mé×Ma): 12 db 80×63×70 mm; 15 db 100×97×108 mm; 12 db 128×128×133 mm; 6 db 175×140×160 mm

Tartalom:

Szekrény inkluzív átlátszó dobozok.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Súly	72,5 kg
Mélység	275 mm
Szélesség	750 mm
Magasság	2000 mm
Mélység G-ben	11
Szélesség G-ben	30
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	500 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Tárolószekrény

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------