


Garant**Polcos szekrény ablakos szárnyas ajtókkal, Magasság: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	944005 1000
GTIN	4062406073398
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban lehetséges.

Feltöltött polcos szekrény, 30×11G.

A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzárás 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók.

Elhelyezés:

Tárolódobozok száma: 12 × 963321 sz. SB6 méret; 12 × 963321 sz. SB5 méret; 12 × 963321 sz. SB4 méret

Tartalom:

Szekrény polclapokkal és nyitott tárolódobozokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

- Külön nyitott tárolódobozokat lásd a 963321 sz. alatt.
- Külön polclapokat lásd a 944061, 944065 sz. alatt.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Szekrény előlap	Ablakos szárnyas ajtó
Magasság	1000 mm
Polclapok száma	4
Szélesség	750 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	80 kg
Súly	47 kg
Mélység	275 mm
Hasznos magasság	845 mm
Mélység G-ben	11
Szélesség G-ben	30
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	500 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Lépcsős polclap polcos szekrényekhez, mélység 11G Szekrény szélesség G-ben 30	944065 30
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Polclapok polcos szekrényekhez, mélység 11 G Szekrény szélesség G-ben 30	944061 30