

Garant GRIDLINE

Polcos rendszerszekrény lemez szárnyas ajtókkal Tárolódobozokkal felszerelve, Magasság: 2000mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	944221 2000
GTIN	4062406073503
Árucikk kategória	9GI

Leírás

Kivitel:

Feltöltött polcos szekrény, 40×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. Hengerzáras 2K-Haptoprene® tolófogantyúval zárható. Lemez szárnyas ajtók tartótáblákkal nyitott tárolódobozok és Easyfix akasztók és tartók elhegyezéséhez. Polclapokkal és nyitott tárolódobozokkal felszerelve.

6 darab polclap **65 kg teherbírással**.

3 darab polclap **100 kg teherbírással**.

Elhelyezés:

Tárolódobozok száma: 36 × 963321 sz. SB6 méret; 51 × 963321 sz. SB5 méret; 18 × 963321 sz. SB4 méret; 16 × 963321 sz. SB3Z méret

Tartalom:

Szekrény polclapokkal és nyitott tárolódobozokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Teherbírás / ajtó: 8 kg.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Hasznos magasság	1845 mm
Súly	151 kg
Magasság	2000 mm
Szekrény előlap	Tele lemez szárnyas ajtó
Polclapok száma	9
Mélység	500 mm
Szélesség	1000 mm
Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	40
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11