

 GRIDLINE**GridLine rendszerkoffer szekrény, Magasság mm / polclapok száma: 2000/6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	944241 2000/6
GTIN	4062406073527
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Szekrény illetéktelenek általi hozzáférés elleni védelemként és a 693330 sz. rendszerkoffer tárolásához. Polclapok vezetősínekkel és hátsó ütközőlapokkal. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók.

Tartalom:

Szekrény inkluzív polclapok.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 5005 élénkkék **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A szállítás rendszerkoffer nélkül történik.

HOA008120: 1000 kg

Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1000 kg

Cabinet housing internal load capacity: 1000 kg

Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1000 kg

Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1000 kg

Szekrényház belső teherbírása: 1000 kg

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen): 100 kg

Magasság: 2000 mm

Szélesség: 500 mm

Mélység: 500 mm
 Szélesség G-ben: 20
 Mélység G-ben: 20
 Hasznos magasság: 1845 mm

Műszaki leírás

Mélység G-ben	20
Szélesség	500 mm
Súly	81 kg
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Hasznos magasság	1845 mm
Szélesség G-ben	20
Szekrény előlap	Ablakos szárnyas ajtó
Polclapok száma	6
Magasság	2000 mm
Mélység	500 mm
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tartozék

Közbenső polc rendszerkoffer szekrényhez
 Szekrény szélesség G-ben 20 mm

944249 20