

Garant GRIDLINE

**Akkutöltő szekrény ablakos szárnyas ajtókkal, Magasság: 1000/DEmm****Rendelési adatok**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma    | 944503 1000/DE |
| GTIN              | 4062406073565  |
| Árucikk kategória | 9GI            |

**Leírás****Kivitel:**

Felszerelt akkumulátor töltő szekrény 40x20G méretben, **FI biztosíték táblával** és **ventilátorral**. Túlnyomásos üzemű ventilátor légszűrővel (50 m<sup>3</sup> / óra). A levegő az ajtókon oldalt kialakított szellőző réseken távozik. Akkumulátor töltő polclapok egyenként két 6-os 230 V csatlakozó aljzattal be-/kikapcsolóval.

**Tartalom:**

Szekrény 2 perforált akkumulátor töltő polclappal. Csatlakozó dugó 16 A / 400 V 5 pólusú 3 m vezetékkel és **mérési jegyzőkönyvvel**. 4 x 6-os konnektor elosztó.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

Német konnektor.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Szélesség        | 1000 mm |
| Súly             | 88 kg   |
| Hasznos magasság | 845 mm  |
| Mélység          | 500 mm  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Magasság                 | 1000 mm  |
| Csatlakozók száma        | 24   |
| Szélesség G-ben          | 40   |
| Mélység G-ben            | 20   |
| Energiaellátás           | Vezetékes  |
| Be- / kikapcsoló         | igen   |
| Névleges feszültség      | 400 V  |
| Bemenet csatlakozó típus | F  |
| F típusú aljzatok száma  | 24   |
| Csatlakozó aljzat, típus | F  |
| Anyagvastagság           | 0,9 mm   |
| Ajtónyitás szöge         | 250 fok  |
| Magasságállítás osztása  | 25 mm  |
| Hengerzár                | Moduláris betét  |
| Szín kiválasztása        | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Termék fajtája           | Akkumulátor töltő szekrény                                     |

## Tartozék

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11 | 914226 GP11 |
|------------------------------------|-------------|