

Garant GRIDLINE

Akkutöltő szekrény ablakos szárnyas ajtókkal, Magasság: 1250/DEmm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	944503 1250/DE
GTIN	4062406073572
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Felszerelt akkumulátor töltő szekrény 40x20G méretben, **FI biztosíték táblával** és **ventilátorral**. Túlnyomásos üzemű ventilátor légszűrővel (50 m³ / óra). A levegő az ajtókon oldalt kialakított szellőző réseken távozik. Akkumulátor töltő polclapok egyenként két 6-os 230 V csatlakozó aljzattal be-/kikapcsolóval.

Tartalom:

Szekrény 2 perforált akkumulátor töltő polclappal. Csatlakozó dugó 16 A / 400 V 5 pólusú 3 m vezetékkel és **mérési jegyzőkönyvvel**. 4 x 6-os konnektor elosztó.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Német konnektor.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Súly	95 kg
Szélesség	1000 mm
Magasság	1250 mm
Hasznos magasság	1095 mm

Mélység	500 mm
Csatlakozók száma	24
Szélesség G-ben	40
Mélység G-ben	20
Energiaellátás	Vezetékes
Be- / kikapcsoló	igen
Bemenet csatlakozó típus	F
Névleges feszültség	400 V
F típusú aljzatok száma	24
Csatlakozó aljzat, típus	F
Anyagvastagság	0,9 mm
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Akkumulátor töltő szekrény

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------