

Garant GRIDLINE

Akkutöltő szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 2000/DEmm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	944501 2000/DE
GTIN	4062406073558
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Felszerelt akkumulátor töltő szekrény 40×20G méretben, **FI biztosíték táblával** és **ventilátorral**. Túlnyomásos üzemű ventilátor légszűrővel (50 m³ / óra). A levegő az ajtókon oldalt kialakított szellőző réseken távozik. Akkumulátor töltő polclapok egyenként két 6-os 230 V csatlakozó aljzattal be-/kikapcsolóval.

Tartalom:

Szekrény 2 perforált akkumulátor töltő polclappal. Csatlakozó dugó 16 A / 400 V 5 pólusú 3 m vezetékkel és **mérési jegyzőkönyvvel**. 4 × 6-os konnektor elosztó. Plusz 2 db 940550 sz. 40 méretű polclap és 1 db 940642 sz. 125 méretű fiók.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Német konnektor.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Szélesség	1000 mm
Mélység	500 mm

Súly	120 kg
Csatlakozók száma	24
Hasznos magasság	1845 mm
Magasság	2000 mm
Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	40
Energiaellátás	Vezetékes
Be- / kikapcsoló	igen
Bemenet csatlakozó típus	F
Névleges feszültség	400 V
F típusú aljzatok száma	24
Csatlakozó aljzat, típus	F
Anyagvastagság	0,9 mm
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Akkumulátor töltő szekrény

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm	940642 125
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940550 40