

Garant GRIDLINE

Számítógépes terminál nyomtatófedéllel, Típus: IT**Rendelési adatok**

Rendelés száma	948112 IT
GTIN	4062406073749
Árucikk kategória	9GS

Leírás**Kivitel:**

Monitorház ventilátorral legfeljebb 19 colos képcsöves monitorokhoz. Szárnyas ajtó polikarbonát ablakkal, zárható.

A billentyűzetfiók rögzítődik végállásban. Állítható magasság 3 lépésben 60 mm-es osztásban (1058 / 1118 / 1178 mm), zárható, bambusz csuklótámasszal és könnyített kihúzással.

Számítógépház ventilátorral és 1 állítható magasságú, horganyzott polccal és kábelátvezetéssel a tiszta vezetékezéshez. Minden zárhoz azonos kulcs.

Funkció:

IP41: Függőlegesen hulló víz és $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlap RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A számítógépes munkaállomás kompatibilis a 940001 – 940217, 940801 – 940907 sz. 20G mélységű szekrényekkel és ezekkel tetszőlegesen kombinálható.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Nyomófedél méret	236×290 mm
Magasság	2000 mm
Kémlelőablak szélessége	552 mm
Számítógépház hasznos szélessége	700 mm
Monitorház hasznos magassága	570 mm
Monitorház hasznos mélysége	458 mm
Kémlelőablak magassága	532 mm
Szélesség G-ben	30
Max. képernyőátló	19 coll
Számítógépház hasznos magassága	845 mm
Súly	77 kg
Szélesség	750 mm
Mélység G-ben	20
Számítógépház hasznos mélysége	470 mm
Mélység	500 mm
Monitorház hasznos szélessége	690 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
IP védettségi osztály	IP 41
Energiaellátás	Vezetékes
Be- / kikapcsoló	igen
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	L
Anyagvastagság	0,9 mm
Ajtónyitás szöge	250 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Számítógépes munkaállomás

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Tolózár öltözőszekrényekhez betét nélkül	914221