

Garant GRIDLINE

Számítógépes terminál nyomtatófedéllel, Típus: CH**Rendelési adatok**

Rendelés száma	948112 CH
GTIN	4062406073732
Árucikk kategória	9GS

Leírás**Kivitel:**

Monitorház ventilátorral legfeljebb 19 colos képcsöves monitorokhoz. Szárnyas ajtó polikarbonát ablakkal, zárható.

A billentyűzetfiók rögzítődik végállásban. Állítható magasság 3 lépésben 60 mm-es osztásban (1058 / 1118 / 1178 mm), zárható, bambusz csuklótámasszal és könnyített kihúzással.

Számítógépház ventilátorral és 1 állítható magasságú, horganyzott polccal és kábelátvezetéssel a tiszta vezetékezéshez. Minden zárhoz azonos kulcs.

Funkció:

IP41: Függőlegesen hulló víz és $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlap RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A számítógépes munkaállomás kompatibilis a 940001 – 940217, 940801 – 940907 sz. 20G mélységű szekrényekkel és ezekkel tetszőlegesen kombinálható.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Nyomófedél méret	236×290 mm
Szélesség G-ben	30
Magasság	2000 mm
Monitorház hasznos mélysége	458 mm
Szélesség	750 mm
Számítógépház hasznos magassága	845 mm
Monitorház hasznos magassága	570 mm
Súly	77 kg
Monitorház hasznos szélessége	690 mm
Mélység	500 mm
Számítógépház hasznos szélessége	700 mm
Kémlelőablak magassága	532 mm
Számítógépház hasznos mélysége	470 mm
Kémlelőablak szélessége	552 mm
Mélység G-ben	20
Max. képernyőátló	19 coll
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
IP védettségi osztály	IP 41
Energiaellátás	Vezetékes
Be- / kikapcsoló	igen
Bemenet csatlakozó típus	J
Névleges feszültség	250 V
Anyagvastagság	0,9 mm
Ajtónyitás szöge	250 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Számítógépes munkaállomás

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Tolózár öltözőszekrényekhez betét nélkül	914221