

Garant GRIDLINE

Számítógépes terminál, Típus: FR**Rendelési adatok**

Rendelés száma	948101 FR
GTIN	4062406073633
Árucikk kategória	9GS

Leírás**Kivitel:**

TFT monitorház lapos kijelzőkhöz. Bambusz rakodópolc. Számítógépház ventilátorral és állítható polccal.

Funkció:

IP41: Függőlegesen hulló víz és $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Szín:

Ház RAL7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Lábtartó **mindig** RAL 7016 antracitszürke **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Mélység	500 mm
Súly	73 kg
Monitorház hasznos szélessége	690 mm
Szélesség G-ben	30

Mélység G-ben	20
Monitorház hasznos mélysége	230 mm
Szélesség	750 mm
Monitorház hasznos magassága	460 mm
Magasság	1620 mm
Alapszekrény hasznos magassága	845 mm
Alapszekrény hasznos szélessége	700 mm
IP védettségi osztály	IP 41
Energiaellátás	Vezetékes
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	E
Be- / kikapcsoló	igen
Anyagvastagság	0,9 mm
Ajtónyitás szöge	250 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Számítógépes pult

Tartozék

Tolózár öltözőszekrényekhez betét nélkül	914221
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11