

Garant GRIDLINE

Számítógépes terminál nyomtatófedéllel, Típus: DE**Rendelési adatok**

Rendelés száma	948112 DE
GTIN	4062406073725
Árucikk kategória	9GS

Leírás**Kivitel:**

Monitorház ventilátorral legfeljebb 19 colos képcsöves monitorokhoz. Szárnyas ajtó polikarbonát ablakkal, zárható.

A billentyűzetfiók rögzítődik végállásban. Állítható magasság 3 lépésben 60 mm-es osztásban (1058 / 1118 / 1178 mm), zárható, bambusz csuklótámasszal és könnyített kihúzással.

Számítógépház ventilátorral és 1 állítható magasságú, horganyzott polccal és kábelátvezetéssel a tiszta vezetékhez. Minden zárhoz azonos kulcs.

Funkció:

IP41: Függőlegesen hulló víz és $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Tartalom:

A fixen beépített **elektromos installáció** tartalmazza a konnektorsort (6 db csatlakozóaljzat, 250 V / 16 A BE-/Ki-kapcsolóval), 1,2 m csatlakozókábelrel.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlap RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A számítógépes munkaállomás kompatibilis a 940001 – 940217, 940801 – 940907 sz. 20G mélységű szekrényekkel és ezekkel tetszőlegesen kombinálható.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Max. képernyőátló	19 coll
Számítógépház hasznos magassága	845 mm
Mélység	500 mm
Számítógépház hasznos szélessége	700 mm
Szélesség G-ben	30
Súly	77 kg
Monitorház hasznos magassága	570 mm
Nyomófedél méret	236×290 mm
Monitorház hasznos mélysége	458 mm
Magasság	2000 mm
Szélesség	750 mm
Számítógépház hasznos mélysége	470 mm
Kémlelőablak szélessége	552 mm
Monitorház hasznos szélessége	690 mm
Kémlelőablak magassága	532 mm
Mélység G-ben	20
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
IP védettségi osztály	IP 41
Energiaellátás	Vezetékes
Be- / kikapcsoló	igen
Bemenet csatlakozó típus	F
Névleges feszültség	250 V
Anyagvastagság	0,9 mm
Ajtónyitás szöge	250 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Számítógépes munkaállomás

Tartozék

Tolózár öltözőszekrényekhez betét nélkül

914221

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11

914226 GP11