

Garant GRIDLINE

Számítógépes munkaállomás, Típus: DE**Rendelési adatok**

Rendelés száma	948121 DE
GTIN	4062406073787
Árucikk kategória	9GS

Leírás**Kivitel:**

TFT monitorház lapos kijelzőkhöz, fix tárolóhelyel a kábeleknek. Számítógépház a ház fedelében ventilátorral és állítható polccal. Zárható billentyűzet fiók bambusz csuklótámasszal, 3 fokozatban állítható magasságú 60 mm-es osztásban. A billentyűzetfiók rögzítődik végállásban. Bambusz rakodópolec.

Funkció:

IP41: Függőlegesen hulló víz és $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Tartalom:

A fixen beépített **elektromos installáció** tartalmazza a konnektorsort (6 db csatlakozóaljzat, 250 V / 16 A BE-/Ki-kapcsolóval), 1,2 m csatlakozókábellel.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Szélesség G-ben	30
-----------------	----

Súly	82 kg
Szélesség	750 mm
Monitorház hasznos szélessége	690 mm
Mélység G-ben	20
Monitorház hasznos magassága	460 mm
Mélység	500 mm
Magasság	1740 mm
Monitorház hasznos mélysége	230 mm
Alapszekrény hasznos magassága	645 mm
Alapszekrény hasznos szélessége	700 mm
IP védettségi osztály	IP 41
Energiaellátás	Vezetékes
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	F
Be- / kikapcsoló	igen
Anyagvastagság	0,9 mm
Ajtónyitás szöge	250 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Számítógépes munkaállomás

Tartozék

Tolózár öltözőszekrényekhez betét nélkül	914221
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11