

Garant GRIDLINE

Számítógépes munkaállomás, Típus: CH**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 948121 CH |
| GTIN | 4062406073794 |
| Árucikk kategória | 9GS |

Leírás**Kivitel:**

TFT monitorház lapos kijelzőkhöz, fix tárolóhelyel a kábeleknek. Számítógépház a ház fedelében ventilátorral és állítható polccal. Zárható billentyűzet fiók bambusz csuklótámasszal, 3 fokozatban állítható magasságú 60 mm-es osztásban. A billentyűzetfiók rögzítődik végállásban. Bambusz rakodópalc.

Funkció:

IP41: Függőlegesen hulló víz és $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------|--------|
| Mélység | 500 mm |
| Szélesség G-ben | 30 |
| Monitorház hasznos mélysége | 230 mm |

| | |
|---------------------------------|---|
| Szélesség | 750 mm |
| Magasság | 1740 mm |
| Monitorház hasznos magassága | 460 mm |
| Mélység G-ben | 20 |
| Súly | 82 kg |
| Monitorház hasznos szélessége | 690 mm |
| Alapszekrény hasznos magassága | 645 mm |
| Alapszekrény hasznos szélessége | 700 mm |
| IP védettségi osztály | IP 41 |
| Energiaellátás | Vezetékes |
| Névleges feszültség | 250 V |
| Be- / kikapcsoló | igen |
| Bemenet csatlakozó típus | J |
| Anyagvastagság | 0,9 mm |
| Ajtónyitás szöge | 250 fok |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Termék fajtája | Számítógépes munkaállomás |

Tartozék

| | |
|--|-------------|
| Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11 | 914226 GP11 |
| Tolózár öltözőszekrényekhez betét nélkül | 914221 |