

Garant GRIDLINE

Számítógépes munkaállomás nyomófedéllel, Típus: DE**Rendelési adatok**

Rendelés száma	948122 DE
GTIN	4062406073848
Árucikk kategória	9GS

Leírás**Kivitel:**

TFT monitorház lapos kijelzőkhöz, fix tárolóhelyel a kábeleknek. Számítógépház a ház fedelében ventilátorral és állítható polccal. Zárható billentyűzet fiók bambusz csuklótámasszal, 3 fokozatban állítható magasságú 60 mm-es osztásban. A billentyűzetfiók rögzítődik végállásban. Bambusz rakodópalc.

Funkció:

IP41: Függetlenül hulló víz és $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Tartalom:

A fixen beépített **elektromos installáció** tartalmazza a konnektorsort (6 db csatlakozóaljzat, 250 V / 16 A BE-/KI-kapcsolóval), 1,2 m csatlakozókábellel.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Nyomófedél méret	236×290 mm
Mélység	500 mm
Magasság	1740 mm

Szélesség	750 mm
Mélység G-ben	20
Monitorház hasznos magassága	460 mm
Monitorház hasznos mélysége	230 mm
Súly	82 kg
Monitorház hasznos szélessége	690 mm
Szélesség G-ben	30
Alapszekrény hasznos szélessége	700 mm
Alapszekrény hasznos magassága	645 mm
IP védettségi osztály	IP 41
Energiaellátás	Vezetékes
Bemenet csatlakozó típus	F
Be- / kikapcsoló	igen
Névleges feszültség	250 V
Anyagvastagság	0,9 mm
Ajtónyitás szöge	250 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Számítógépes munkaállomás

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Tolózár öltözőszekrényekhez betét nélkül	914221