

Garant GRIDLINE

Számítógépes munkaállomás nyomófedéllel, Típus: DK**Rendelési adatok**

Rendelés száma	948122 DK
GTIN	4062406073893
Árucikk kategória	9GS

Leírás**Kivitel:**

TFT monitorház lapos kijelzőkhöz, fix tárolóhelyel a kábeleknek. Számítógépház a ház fedelében ventilátorral és állítható polccal. Zárható billentyűzet fiók bambusz csuklótámasszal, 3 fokozatban állítható magasságú 60 mm-es osztásban. A billentyűzetfiók rögzítődik végállásban. Bambusz rakodópalc.

Funkció:

IP41: Függetlenül hulló víz és $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Szélesség G-ben	30
Súly	82 kg
Monitorház hasznos szélessége	690 mm
Nyomófedél méret	236×290 mm
Mélység	500 mm

Mélység G-ben	20
Magasság	1740 mm
Szélesség	750 mm
Monitorház hasznos mélysége	230 mm
Monitorház hasznos magassága	460 mm
Alapszekrény hasznos szélessége	700 mm
Alapszekrény hasznos magassága	645 mm
IP védettségi osztály	IP 41
Energiaellátás	Vezetékes
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	K
Be- / kikapcsoló	igen
Anyagvastagság	0,9 mm
Ajtónyitás szöge	250 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Számítógépes munkaállomás

Tartozék

Tolózár öltözőszekrényekhez betét nélkül	914221
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11