

Garant GRIDLINE

**Számítógépes munkaállomás, Típus: DE****Rendelési adatok**

Rendelés száma	948131 DE
GTIN	4062406073909
Árucikk kategória	9GS

**Leírás****Kivitel:**

A **billentyűzetfiók** rögzül a végállásban, zárható, bambusz csuklótámasszal és könnyített kihúzással. Felső pult billentyűzet fiókkal  $\square 9 \times 9$  mm oldalsó perforált lemezzel 37 mm-es osztásban Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez. **Számítógépház ventilátorral** és állítható, horganyzott polclappal és bambusz rakodópolccal.

**Funkció:**

IP41: Függetlenül hulló víz és  $\varnothing > 1$  mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

**Tartalom:**

A fixen beépített **elektromos installáció** tartalmazza a konnektorsort (6 db csatlakozóaljzat, 250 V / 16 A BE-/KI-kapcsolóval), 1,2 m csatlakozókábellel.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Szélesség	750 mm
-----------	--------

Szélesség G-ben	30
Mélység G-ben	20
Súly	69 kg
Magasság	1020 mm
Mélység	500 mm
Alapszekrény hasznos szélessége	700 mm
Alapszekrény hasznos magassága	645 mm
IP védettségi osztály	IP 41
Energiaellátás	Vezetékes
Névleges feszültség	250 V
Be- / kikapcsoló	igen
Bemenet csatlakozó típus	F
Anyagvastagság	0,9 mm
Ajtónyitás szöge	250 fok
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Számítógépes munkaállomás

## Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------