

Garant GRIDLINE

Számítógépes munkaállomás nyomtatófedéllel, gurítható, Típus: FR**Rendelési adatok**

Rendelés száma	948142 FR
GTIN	4062406074111
Árucikk kategória	9GS

Leírás**Kivitel:**

A **billentyűzetfiók** rögzül a végállásban, zárható, bambusz csuklótámasszal és könnyített kihúzással. Felső pult billentyűzet fiókkal \square 9×9 mm oldalsó perforált lemezzel 37 mm-es osztásban Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez. **Számítógépház ventilátorral** és állítható, horganyzott polclappal és bambusz rakodópolccal.

2 db fix és 2 db elektromosan vezetékes kormányozható és rögzíthető, Ø 125 mm-es kerékből álló gurító egységgel és tolófogantyúkkal.

Funkció:

IP41: Függőlegesen hulló víz és $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Műszaki leírás

Szélesség	750 mm
Magasság	1170 mm
Mélység	500 mm

Súly	69 kg
Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	30
Nyomófedél méret	236×290 mm
Alapszekrény hasznos szélessége	700 mm
Alapszekrény hasznos magassága	645 mm
IP védettségi osztály	IP 41
Be- / kikapcsoló	igen
Bemenet csatlakozó típus	E
Névleges feszültség	250 V
Anyagvastagság	0,9 mm
Ajtónyitás szöge	250 fok
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Számítógépes munkaállomás

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------