

Garant GRIDLINE

**Számítógépes munkaállomás nyomtatófedéllel, gurítható, Típus: GB****Rendelési adatok**

Rendelés száma	948142 GB
GTIN	4062406074128
Árucikk kategória	9GS

**Leírás****Kivitel:**

A **billentyűzetfiók** rögzül a végállásban, zárható, bambusz csuklótámasszal és könnyített kihúzással. Felső pult billentyűzet fiókkal  $\square$  9×9 mm oldalsó perforált lemezzel 37 mm-es osztásban Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez. **Számítógépház ventilátorral** és állítható, horganyzott polclappal és bambusz rakodópolccal.

2 db fix és 2 db elektromosan vezérelhető kormányozható és rögzíthető, Ø 125 mm-es kerékből álló gurító egységgel és tolófogantyúkkal.

**Funkció:**

IP41: Függőlegesen hulló víz és  $\varnothing > 1$  mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Műszaki leírás**

Nyomófedél méret	236×290 mm
Szélesség	750 mm
Mélység	500 mm

Magasság	1170 mm
Súly	69 kg
Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	30
Alapszekrény hasznos magassága	645 mm
Alapszekrény hasznos szélessége	700 mm
IP védettségi osztály	IP 41
Névleges feszültség	250 V
Be- / kikapcsoló	igen
Bemenet csatlakozó típus	G
Anyagvastagság	0,9 mm
Ajtónyitás szöge	250 fok
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Számítógépes munkaállomás

## Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------