

Garant GRIDLINE

**Számítógépes munkaállomás nyomtatófedéllel, gurítható, Típus: CH****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 948142 CH     |
| GTIN              | 4062406074098 |
| Árucikk kategória | 9GS           |

**Leírás****Kivitel:**

A **billentyűzetfiók** rögzül a végállásban, zárható, bambusz csuklótámasszal és könnyített kihúzással. Felső pult billentyűzet fiókkal  $9 \times 9$  mm oldalsó perforált lemezzel 37 mm-es osztásban Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez. **Számítógépház ventilátorral** és állítható, horganyzott polclappal és bambusz rakodópolccal.

2 db fix és 2 db elektromosan vezetékes kormányozható és rögzíthető,  $\varnothing$  125 mm-es kerékből álló gurító egységgel és tolófogantyúkkal.

**Funkció:**

IP41: Függőlegesen hulló víz és  $\varnothing > 1$  mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Műszaki leírás**

|           |        |
|-----------|--------|
| Mélység   | 500 mm |
| Súly      | 69 kg  |
| Szélesség | 750 mm |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Mélység G-ben                   | 20  |
| Szélesség G-ben                 | 30  |
| Nyomófedél méret                | 236×290 mm  |
| Magasság                        | 1170 mm   |
| Alapszekrény hasznos magassága  | 645 mm  |
| Alapszekrény hasznos szélessége | 700 mm  |
| IP védeettségi osztály          | IP 41   |
| Be- / kikapcsoló                | igen  |
| Bemenet csatlakozó típus        | J   |
| Névleges feszültség             | 250 V   |
| Anyagvastagság                  | 0,9 mm  |
| Ajtónyitás szöge                | 250 fok   |
| Hoffmann perforált fal osztás   | 9×9 mm  |
| Hengerzár                       | Moduláris betét   |
| Szín kiválasztása               | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Termék fajtája                  | Számítógépes munkaállomás   |

## Tartozék

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11 | 914226 GP11 |
|------------------------------------|-------------|