

Garant GRIDLINE

**Számítógépes munkaállomás gurítható, Típus: DK****Rendelési adatok**

Rendelés száma	948141 DK
GTIN	4062406074012
Árucikk kategória	9GS

**Leírás****Kivitel:**

A **billentyűzetfiók** rögzül a végállásban, zárható, bambusz csuklótámasszal és könnyített kihúzással. Felső pult billentyűzet fiókkal  $9 \times 9$  mm oldalsó perforált lemezzel 37 mm-es osztásban Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez. **Számítógépház ventilátorral** és állítható, horganyzott polclappal és bambusz rakodópolccal.

2 db fix és 2 db elektromosan vezetékes kormányozható és rögzíthető,  $\varnothing$  125 mm-es kerékből álló gurító egységgel és tolófogantyúkkal.

**Funkció:**

IP41: Függőlegesen hulló víz és  $\varnothing > 1$  mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Műszaki leírás**

Szélesség	750 mm
Szélesség G-ben	30
Magasság	1170 mm

Mélység G-ben	20
Súly	69 kg
Mélység	500 mm
Alapszekrény hasznos magassága	645 mm
Alapszekrény hasznos szélessége	700 mm
IP védettségi osztály	IP 41
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	K
Be- / kikapcsoló	igen
Anyagvastagság	0,9 mm
Ajtónyitás szöge	250 fok
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Számítógépes munkaállomás

## Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------