

Garant GRIDLINE

**Számítógépes munkaállomás, Típus: CH****Rendelési adatok**

Rendelés száma	948201 CH
GTIN	4062406074166
Árucikk kategória	9GS

**Leírás****Kivitel:**

Számítógépes szekrény külön zárható polikarbonát ablakos, dupla szárnyas ajtóval vagy nyomtató fedéllel. Válaszfalal a Tower rekeszhez horganyzott polclappal, kihúzható polclappal (teherbírás 45 kg), könnyített kihúzással. Billentyűzetfiók süllyesztett és kivehető rakodótálcával, bambusz tenyértámasszal és könnyített kihúzással. Minden zárhoz azonos kulcs. A ház hátoldalán kábelátvezetővel. Bambusz rakodópolc.

**Szín:**

Ház és billentyűzetfiók RAL 7035 világosszürke, ajtók, fiókelőlapok és kihúzható polclapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Szélesség G-ben	40
Súly	97 kg
Mélység	700 mm
Mélység G-ben	28

Magasság	1020 mm
Szélesség	1000 mm
Alapszekrény hasznos magassága	645 mm
Alapszekrény hasznos szélessége balra	700 mm
Alapszekrény hasznos szélessége jobbra	223 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Be- / kikapcsoló	igen
Bemenet csatlakozó típus	J
Névleges feszültség	250 V
Anyagvastagság	0,9 mm
Ajtónyitás szöge	250 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Számítógépes munkaállomás

## Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------