

Garant GRIDLINE

Számítógépes munkaállomás, Típus: GB**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 948201 GB |
| GTIN | 4062406074197 |
| Árucikk kategória | 9GS |

Leírás**Kivitel:**

Számítógépes szekrény külön zárható polikarbonát ablakos, dupla szárnyas ajtóval vagy nyomtató fedéllel. Válaszfalal a Tower rekeszhez horganyzott polclappal, kihúzható polclappal (teherbírás 45 kg), könnyített kihúzással. Billentyűzetfiók süllyesztett és kivehető rakodótálcával, bambusz tenyértámasszal és könnyített kihúzással. Minden zárhoz azonos kulcs. A ház hátoldalán kábelátvezetővel. Bambusz rakodópolc.

Szín:

Ház és billentyűzetfiók RAL 7035 világosszürke, ajtók, fiókelőlapok és kihúzható polclapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

| | |
|---------------|---------|
| Súly | 97 kg |
| Mélység G-ben | 28 |
| Magasság | 1020 mm |
| Mélység | 700 mm |

| | |
|--|---|
| Szélesség G-ben | 40 |
| Szélesség | 1000 mm |
| Alapszekrény hasznos szélessége balra | 700 mm |
| Alapszekrény hasznos magassága | 645 mm |
| Alapszekrény hasznos szélessége jobbra | 223 mm |
| Energiaellátás | Vezetékes |
| Bemenet csatlakozó típus | G |
| Névleges feszültség | 250 V |
| Be- / kikapcsoló | igen |
| Anyagvastagság | 0,9 mm |
| Ajtónyitás szöge | 250 fok |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Termék fajtája | Számítógépes munkaállomás |

Tartozék

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11 | 914226 GP11 |
|------------------------------------|-------------|