

Garant GRIDLINE

Számítógépes munkaállomás gurítható, Típus: DE**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 948211 DE |
| GTIN | 4062406074210 |
| Árucikk kategória | 9GS |

Leírás**Kivitel:**

Számítógépes szekrény külön zárható polikarbonát ablakos, dupla szárnyas ajtóval vagy nyomtató fedéllel. Válaszfalal a Tower rekeszhez horganyzott polclappal, kihúzható polclappal (teherbírás 45 kg), könnyített kihúzással. Billentyűzetfiók süllyesztett és kivehető rakodótálcával, bambusz tenyértámasszal és könnyített kihúzással. Minden zárhoz azonos kulcs. A ház hátoldalán kábelátvezetővel. Bambusz rakodópolc.

2 db fix és 2 db elektromosan vezetékes kormányozható és rögzíthető, Ø 125 mm-es kerékből álló gurító egységgel és tolófogantyúkkal.

Tartalom:

A fixen beépített **elektromos bekötés** tartalmazza a konnektorsort (6 db csatlakozóaljzat, 250 V / 16 A BE-/Ki-kapcsolóval), 1,2 m csatlakozókábelt, túlhevülés elleni védelemként ventilátort.

Szín:

Ház és billentyűzetfiók RAL 7035 világosszürke, ajtók, fiókelőlapok és kihúzható polclapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------|--------|
| Mélység | 700 mm |
| Szélesség G-ben | 40 |

| | |
|--|--|
| Súly | 97 kg |
| Mélység G-ben | 28 |
| Szélesség | 1000 mm |
| Magasság | 1170 mm |
| Alapszekrény hasznos magassága | 645 mm |
| Alapszekrény hasznos szélessége balra | 700 mm |
| Alapszekrény hasznos szélessége jobbra | 223 mm |
| Be- / kikapcsoló | igen |
| Bemenet csatlakozó típus | F |
| Névleges feszültség | 250 V |
| Anyagvastagság | 0,9 mm |
| Ajtónyitás szöge | 250 fok |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Termék fajtája | Számítógépes munkaállomás |

Tartozék

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11 | 914226 GP11 |
|------------------------------------|-------------|