

Garant GRIDLINE

Számítógépes munkaállomás, Típus: DK**Rendelési adatok**

Rendelés száma	948251 DK
GTIN	4062406074449
Árucikk kategória	9GS

Leírás**Kivitel:**

Számítógépes szekrény külön zárható polikarbonát ablakos, dupla szárnyas ajtóval vagy nyomtató fedéllel. Válaszfallal a Tower rekeszhez horganyzott polclappal, kihúzható polclappal (teherbírás 45 kg), könnyített kihúzással. Billentyűzetfiók süllyesztett és kivehető rakodótálcával, bambusz tenyértámasszal és könnyített kihúzással. Minden zárhoz azonos kulcs. A ház hátoldalán kábelátvezetővel. Bambusz rakodópolc.

Helytakarékos TFT monitorházzal lapos kijelzőkhöz, zárható, a kábeleknek tárolóhellyel. Automatikusan rögzülő, fokozatmentesen állítható emelőajtó polikarbonát ablakkal.

Szín:

Ház és billentyűzetfiók RAL 7035 világosszürke, ajtók, fiókelőlapok és kihúzható polclapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Súly	120 kg
Monitorház hasznos mélysége	230 mm

Mélység G-ben	28
Szélesség G-ben	40
Mélység	700 mm
Monitorház hasznos magassága	460 mm
Szélesség	1000 mm
Monitorház hasznos szélessége	690 mm
Magasság	1620 mm
Alapszekrény hasznos magassága	645 mm
Alapszekrény hasznos szélessége jobbra	223 mm
Alapszekrény hasznos szélessége balra	700 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Be- / kikapcsoló	igen
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	K
Anyagvastagság	0,9 mm
Ajtónyitás szöge	250 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Számítógépes munkaállomás

Tartozék

Tolózár öltözőszekrényekhez betét nélkül	914221
--	--------