

Garant GRIDLINE

**Számítógépes munkaállomás gurítható, Típus: DE****Rendelési adatok**

Rendelés száma	948261 DE
GTIN	4062406074456
Árucikk kategória	9GS

**Leírás****Kivitel:**

Számítógépes szekrény külön zárható polikarbonát ablakos, dupla szárnyas ajtóval vagy nyomtató fedéllel. Válaszfalal a Tower rekeszhez horganyzott polclappal, kihúzható polclappal (teherbírás 45 kg), könnyített kihúzással. Billentyűzetfiók süllyesztett és kivehető rakodótálcával, bambusz tenyértámasszal és könnyített kihúzással. Minden zárhoz azonos kulcs. A ház hátoldalán kábelátvezetővel. Bambusz rakodópolc.

Helytakarékos TFT monitorházzal lapos kijelzőkhöz, zárható, a kábeleknek tárolóhellyel.

Automatikusan rögzülő, fokozatmentesen állítható emelőajtó polikarbonát ablakkal.

2 db fix és 2 db elektromosan vezetékes kormányozható és rögzíthető, Ø 125 mm-es kerékből álló gurító egységgel és tolófogantyúkkal.

**Tartalom:**

A fixen beépített **elektromos bekötés** tartalmazza a konnektorsort (6 db csatlakozóaljzat, 250 V / 16 A BE-/Ki-kapcsolóval), 1,2 m csatlakozókábelt, túlhevülés elleni védelemként ventilátort.

**Szín:**

Ház és billentyűzetfiók RAL 7035 világosszürke, ajtók, fiókelőlapok és kihúzható polclapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Műszaki leírás**

Mélység	700 mm
Monitorház hasznos szélessége	690 mm
Monitorház hasznos magassága	460 mm
Mélység G-ben	28
Súly	120 kg
Szélesség	1000 mm
Monitorház hasznos mélysége	230 mm
Szélesség G-ben	40
Magasság	1770 mm
Alapszekrény hasznos magassága	645 mm
Alapszekrény hasznos szélessége balra	700 mm
Alapszekrény hasznos szélessége jobbra	223 mm
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	F
Be- / kikapcsoló	igen
Anyagvastagság	0,9 mm
Ajtónyitás szöge	250 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Számítógépes munkaállomás

## Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Tolózár öltözőszekrényekhez betét nélkül	914221