

Garant GRIDLINE

**TFT monitorház, Típus: 1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	948401 1
GTIN	4062406074630
Árucikk kategória	9GS

**Leírás****Kivitel:**

TFT monitorház lapos képernyőkhöz, zárható, fix polccal. Önrögztítő, fokozatmentesen állítható emelőajtó polikarbonát ablakkal.

**Funkció:**

IP41: Függőlegesen hulló víz és  $\varnothing > 1$  mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, emelőajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

**Műszaki leírás**

Monitorház hasznos mélység felül	150 mm
Szélesség	750 mm
Súly	21 kg
Magasság	600 mm
Monitorház hasznos mélység alul	230 mm
Mélység alul	275 mm
Mélység felül	200 mm

Monitorház hasznos szélessége	690 mm
Monitorház hasznos magassága	460 mm
IP védettségi osztály	IP 41
Anyagvastagság	0,9 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Monitorház

## Tartozék

Tolózár öltözőszekrényekhez betét nélkül	914221
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11