

Garant GRIDLINE

Számítógépes munkaállomás nyomtatófedéllel, gurítható, Típus: CH**Rendelési adatok**

Rendelés száma	948262 CH
GTIN	4062406074586
Árucikk kategória	9GS

Leírás**Kivitel:**

Számítógépes szekrény külön zárható polikarbonát ablakos, dupla szárnyas ajtóval vagy nyomtató fedéllel. Válaszfallal a Tower rekeszhez horganyzott polclappal, kihúzható polclappal (teherbírás 45 kg), könnyített kihúzással. Billentyűzetfiók süllyesztett és kivehető rakodótálcával, bambusz tenyértámasszal és könnyített kihúzással. Minden zárhoz azonos kulcs. A ház hátoldalán kábelátvezetővel. Bambusz rakodópolc.

Helytakarékos TFT monitorházzal lapos kijelzőkhöz, zárható, a kábeleknek tárolóhellyel.

Automatikusan rögzülő, fokozatmentesen állítható emelőajtó polikarbonát ablakkal.

2 db fix és 2 db elektromosan vezetékes kormányozható és rögzíthető, Ø 125 mm-es kerékből álló gurító egységgel és tolófogantyúkkal.

Szín:

Ház és billentyűzetfiók RAL 7035 világosszürke, ajtók, fiókelőlapok és kihúzható polclapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Műszaki leírás

Nyomófedél méret	346×290 mm
Monitorház hasznos szélessége	690 mm

Magasság	1770 mm
Monitorház hasznos mélysége	230 mm
Szélesség	1000 mm
Mélység G-ben	28
Mélység	700 mm
Szélesség G-ben	40
Súly	120 kg
Monitorház hasznos magassága	460 mm
Alapszekrény hasznos magassága	645 mm
Alapszekrény hasznos szélessége jobbra	223 mm
Alapszekrény hasznos szélessége balra	700 mm
Be- / kikapcsoló	igen
Bemenet csatlakozó típus	J
Névleges feszültség	250 V
Anyagvastagság	0,9 mm
Ajtónyitás szöge	250 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Számítógépes munkaállomás

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Tolózár öltözőszekrényekhez betét nélkül	914221