

Garant GRIDLINE

Számítógépes munkaállomás gurítható, Típus: DK**Rendelési adatok**

Rendelés száma	948261 DK
GTIN	4062406074500
Árucikk kategória	9GS

Leírás**Kivitel:**

Számítógépes szekrény külön zárható polikarbonát ablakos, dupla szárnyas ajtóval vagy nyomtató fedéllel. Válaszfallal a Tower rekeszhez horganyzott polclappal, kihúzható polclappal (teherbírás 45 kg), könnyített kihúzással. Billentyűzetfiók süllyesztett és kivehető rakodótálcával, bambusz tenyértámasszal és könnyített kihúzással. Minden zárhoz azonos kulcs. A ház hátoldalán kábelátvezetővel. Bambusz rakodópolc.

Helytakarékos TFT monitorházzal lapos kijelzőkhöz, zárható, a kábeleknek tárolóhellyel.

Automatikusan rögzülő, fokozatmentesen állítható emelőajtó polikarbonát ablakkal.

2 db fix és 2 db elektromosan vezetékes kormányozható és rögzíthető, Ø 125 mm-es kerékből álló gurító egységgel és tolófogantyúkkal.

Szín:

Ház és billentyűzetfiók RAL 7035 világosszürke, ajtók, fiókelőlapok és kihúzható polclapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Műszaki leírás

Súly	120 kg
Magasság	1770 mm

Monitorház hasznos mélysége	230 mm
Szélesség G-ben	40
Monitorház hasznos magassága	460 mm
Monitorház hasznos szélessége	690 mm
Mélység	700 mm
Mélység G-ben	28
Szélesség	1000 mm
Alapszekrény hasznos szélessége jobbra	223 mm
Alapszekrény hasznos szélessége balra	700 mm
Alapszekrény hasznos magassága	645 mm
Bemenet csatlakozó típus	K
Névleges feszültség	250 V
Be- / kikapcsoló	igen
Anyagvastagság	0,9 mm
Ajtónyitás szöge	250 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Számítógépes munkaállomás

Tartozék

Tolózár öltözőszekrényekhez betét nélkül	914221
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11