

**Svédcsavarkulcs, Teljes hossz: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	814002 300
GTIN	4062406074685
Árucikk kategória	82A

Leírás**Kivitel:**

Karcsú alak kettős T-profilú szárral. Pofaállás 22°. Süllyesztékben kovácsolt és edzett.

Skálaosztással a pofán.

Svédcsavarkulcs, foszfátózott.

Műszaki leírás

Teljes hossz	300 mm
Teljes hossz	12 coll
Maximális kulcsnyílás	34 mm
Pofaállás	22 fok
Gyártási eljárás	süllyesztékben kovácsolt és edzett
szikramentes	nem
Skálázás	igen
Markolat köpeny	nem
Termék fajtája	Svédcsavarkulcs