



Svédcsavarkulcs, Teljes hossz: 200mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 814002 200 |
| GTIN | 4062406074661 |
| Árucikk kategória | 82A |

Leírás

Kivitel:

Karcsú alak kettős T-profilú szárral. Pofaállás 22°. Süllyesztékben kovácsolt és edzett.

Skálaosztással a pofán.

Svédcsavarkulcs, foszfátózott.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Maximális kulcsnyílás | 24 mm |
| Teljes hossz | 8 coll |
| Teljes hossz | 200 mm |
| Pofaállás | 22 fok |
| Gyártási eljárás | süllyesztékben kovácsolt és edzett |
| szikramentes | nem |
| Skálázás | igen |
| Markolat köpeny | nem |
| Termék fajtája | Svédcsavarkulcs |