

Garant**GARANT Power Q nagy előtolású maró, menettel, Ø D / élek száma Z: 25/4mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212804 25/4
GTIN	4062406074784
Árucikk kategória	210

Leírás

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 1 sz. (8IP; 1,2Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Hosszabbító alkalmazása esetén mindig használjon belső hűtést.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	25 mm
Felfogó menet M	M12
Interpolációs marás Ø D _{min}	42 mm
Ferde bebarási szög α _{max}	1,51 fok
Ferde bebarási hossz L az α _{max} -hoz	15,13 mm
Ø D ₂	21 mm
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
belső hűtés	igen
Vágóélek száma Z	4
Interpolációs marás Ø D _{max}	48 mm

Interpolációs marás a_p	0,3 mm
Sorozat	Power Q
Teljes hossz L_{ges}	36 mm
Hozzávaló váltólapka	XOM.060310
$\varnothing D_3$	17 mm
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 1	219799 1