

**Garant****Kesztyű pár MASTER FIT OIL, Kesztyűméret: 11****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 094307 11     |
| GTIN              | 4062406074975 |
| Árucikk kategória | 01H           |

**Leírás****Kivitel:**

Univerzális kesztyű **18-as fonalsűrűségű kötéstechológiával** és dupla bevonattal nitrilből és homokkal szórt nitrilből. A tenyérfelület és az ujjak strukturált felülete nagyon jó olajos fogást biztosít. DMF mentes.

MASTER FIT OIL. 3/4 nitril bevonattal az ujjcsontok fölött. Ettől a kesztyű nagyon alkalmas nedves és olajos munkakörnyezetben való használatra.

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Kesztyű típus     | Univerzális kesztyűk |
| Védelmi kategória | II. kategória        |
| Kesztyűméret      | 11                   |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Sorozat                 | MASTER FIT            |
| Ruházat, standard       | Oeko-Tex Standard 100 |
| Kesztyű tulajdonságai   | DMF mentes            |
| EN 388                  | 4121X                 |
| Hordozóanyag            | Nylon                 |
| Bevonat                 | Nitril                |
| Bevonat változat        | 3/4 bevonat           |
| Felhasználási tartomány | Univerzális           |
| Felhasználási tartomány | Pontosság             |
| Hossz                   | 250 mm                |
| Festék                  | kék / narancssárga    |
| Kötéstechnológia        | 18G                   |
| Felhasználás            | többször használatos  |
| Termék fajtája          | Univerzális kesztyűk  |