

**Garant****Kesztyű pár MASTER FIT OIL, Kesztyűméret: 9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094307 9
GTIN	4062406074951
Árucikk kategória	01H

**Leírás****Kivitel:**

Univerzális kesztyű **18-as fonalsűrűségű kötéstechológiával** és dupla bevonattal nitrilből és homokkal szórt nitrilből. A tenyérfelület és az ujjak strukturált felülete nagyon jó olajos fogást biztosít. DMF mentes.

MASTER FIT OIL. 3/4 nitril bevonattal az ujjcsontok fölött. Ettől a kesztyű nagyon alkalmas nedves és olajos munkakörnyezetben való használatra.

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Sorozat	MASTER FIT
Kesztyűméret	9

Védelmi kategória	II. kategória
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
EN 388	4121X
Hordozóanyag	Nylon
Bevonat	Nitril
Bevonat változat	3/4 bevonat
Felhasználási tartomány	Univerzális
Felhasználási tartomány	Pontosság
Hossz	250 mm
Festék	kék / narancssárga
Kötéstechnológia	18G
Felhasználás	többször használatos
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk