

Garant GRIDLINE

**Nagy teherbírású szekrény lemezes szárnyas ajtóval, Magasság: 1000 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	942802 1000
GTIN	4062406074692
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 30×28G. Hozzávaló fiókok: 26×24G (kérjük, külön rendelje meg).

**Megerősített oldalfalak 200 kg teherbírású erősített kivitelű** polclapok rögzítéséhez 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szekrények megerősített aljrészsel, szintező lábazat nélkül.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

Polclapokat GridLine nagy teherbírású szekrényekhez lásd a 942610 számmal.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 1000 mm

Szélesség: 750 mm

Mélység: 700 mm

Szélesség G-ben: 30

Mélység G-ben: 28

Hasznos magasság: 845 mm

**Műszaki leírás**

Magasság	1000 mm
Súly	62 kg
Szélesség G-ben	30
Mélység G-ben	28
Szélesség	750 mm
Hasznos magasság	845 mm
Mélység	700 mm
Anyagvastagság	1 mm
Szekrényház belső teherbírása	1600
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Nagyteherbírású szekrény, üres

## Tartozék

Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal, szélesség 30G Szekrénymagasság 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 900/1000 mm	940501 900/1000
Nagyteherbírású polc Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	942610 30
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11